

Multi-pin Soket NECA-S1G9-P9-MP3

Ürün numarası: 552703

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj türü	geçiş deliği ile
Ürün ağırlığı	60 g
Elektrik bağlantısı 1	Soket sub-D, 9 kutuplu
Elektrik bağlantısı 2	Vidalı terminal, 9 kutuplu
Çalışma gerilimi aralığı DC	21.6 V...26.4 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	1 A
İzin verilen kablo çapı	5 mm...10 mm
Bağlantı kesiti	0.34 mm ² ...1 mm ²
Bağlantı kesitine ilişkin not	0,34-0,5 mm ² kablo uç kovanlarını kullanırken
Koruma türü	IP65 IEC 60529'a göre
Ortam sıcaklığı	0 °C...50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Bağıl nem	% 95 yoğuşmayan
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
Gövde malzemesi	PA takviyeli
Somun malzemesi	Pirinç
Vida malzemesi	Çelik
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR