

Döner modül ERMB-25

Ürün numarası: 552707

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	25
Tasarım	Elektromekanik döner modül dişli kayış ile
Montaj konumu	herhangi bir
Dönüş açısı	sonsuz
Redüktör oranı	4:1
Tekrarlama hassasiyeti	$\pm 0,03^\circ$
Konum algılama	endüktif sensörler için
İzin verilen kütle atalet momenti	0.5 kgm^2
Ürün ağırlığı	1460 g
Tahrik pinyonu çapı	8 mm
Dişli kayış bölümlene	3 mm
Maks. tahrik çıkış hızı	300 1/dak
Maks. giriş devri	1200 1/dak
Maks. tahrik çıkış torku	8.8 Nm
Maks. tahrik torku	2.2 Nm
Boşta çalışma tahrik torku	0.18 Nm
Koruma türü	IP20
Ses basınç seviyesi	49 dB(A)
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı
Tahr çıkış mili malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı
Tahrik mili malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Kapak malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı
Dişli kayış malzemesi	Fiberglas ile polikloropren