

Fiber-Optik Kablo SOOC-TB-M4-2-R25

Ürün numarası: 552812

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Ölçüm metodu	Tek yönlü ışık bariyeri
Minimum nesne çapı	0.35 mm
Fiber optik kablo - Özel durum	Standart
Menzil	400 mm
Ortam sıcaklığı	-55 °C...70 °C
Kafa boyutu	M4
Fiber optik kablo uzunluğu	2 m
Min. bükme yarıçapı	25 mm
Maks. sıkma torku	2 Nm
Dış çap	2.2 mm
Gövde malzemesi	Bakır alaşımı PVC nikel kaplı
Fiber optik kablo malzemesi	PE
Koruma türü	IP66
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III