


Fiber optik kablo SOOC-TB-M4-2-R25-S4

Ürün numarası: 552813

FESTO

SOE4 fiber optik üniteleri için.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---------------------------------|
| Malzeme hakkında not | LABS içeren malzemeler mevcut |
| Ölçme metodu | Tek yönlü ışık bariyeri |
| Minimum nesne çapı | 0,35 mm |
| Fiber-optik kablo - önemli özellik | Standart |
| Kapsam | 400 mm |
| Çevre sıcaklığı | -55 ... 70 °C |
| Ebat, kafa | M4 |
| Fiber optik kablo uzunluğu | 2 m |
| Burç uzunluğu | 40 mm |
| Min. Bükme radyusu | 25 mm |
| Max. Sıkma torku | 2 Nm |
| Dış çap | 2,2 mm |
| Malzeme, muhafaza | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |
| Malzeme, fiber optik iletken | PE |
| Koruma sınıfı | IP66 |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 1 - Düşük paslanma |