

Fiber-Optik Kablo SOOC-TB-P-C5-2-R10

Ürün numarası: 552828

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Ölçüm metodu	Çatal sensör
Minimum nesne çapı	0.2 mm
Fiber optik kablo - Özel durum	Çatal sensör
Menzil	5 mm
Ortam sıcaklığı	-55 °C...70 °C
Kafa boyutu	Dikdörtgen 41x15x7 mm Çatal çukuru 5x29 mm
Fiber optik kablo uzunluğu	2 m
Min. bükme yarıçapı	10 mm
Dış çap	1.25 mm
Gövde malzemesi	ABS
Fiber optik kablo malzemesi	PE
Koruma türü	IP66
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III