



# Basınç yükseltici DPA-40-10-CRVZS5

Ürün numarası: 552930

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Piston çapı	40 mm
Hacim	5 l
Montaj konumu	Aşağıya doğru su tahliyesi
Tasarım	Çift pistonlu basınç yükseltici basınçlı hava tankı ile manometreli çek valf ile
Basınç göstergesi	manometre ile
Çıkış basıncı 2	0.45 MPa...1 MPa 4.5 bar...10 bar 65.25 psi...145 psi
Çalışma basıncı	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
Basınç kontrol aralığı	0.45 MPa...1 MPa 4.5 bar...10 bar 65.25 psi...145 psi
Giriş basıncı 1	2 bar...8 bar 0.2 MPa...0.8 MPa 29 psi...116 psi
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB basınçlı ekipman direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Basınçlı cihazlar için Birleşik Krallık Yönetmelikleri
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:3:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün değil
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	5 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	5 °C...60 °C
Su tahliyesi maks. sıkma torku	27 Nm
Ürün ağırlığı	7300 g
Montaj türü	kanal somunları ile
Pnömatik bağlantı 1	QS-10

<b>Özellik</b>	<b>Değer</b>
Pnömatik bağlantı 2	KD4
Pnömatik bağlantı 3	Susturucu
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Hava tankı malzemesi	yüksek alaşımli paslanmaz çelik