



# Basınç yükseltici DPA-40-16-CRVZS5

Ürün numarası: 552931

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                               | Değer                                                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Piston çapı                           | 40 mm                                                                                      |
| Hacim                                 | 5 l                                                                                        |
| Montaj konumu                         | Aşağıya doğru su tahliyesi                                                                 |
| Tasarım                               | Çift pistonlu basınç yükseltici<br>basıncılı hava tankı ile<br>manometreli<br>çek valf ile |
| Basınç göstergesi                     | manometre ile                                                                              |
| Çıkış basıncı 2                       | 0.45 MPa...1.6 MPa<br>4.5 bar...16 bar<br>65.25 psi...232 psi                              |
| Çalışma basıncı                       | 0.25 MPa...0.8 MPa<br>2.5 bar...8 bar<br>36.25 psi...116 psi                               |
| Basınç kontrol aralığı                | 0.45 MPa...1.6 MPa<br>4.5 bar...16 bar<br>65.25 psi...232 psi                              |
| Giriş basıncı 1                       | 2 bar...8 bar<br>0.2 MPa...0.8 MPa<br>29 psi...116 psi                                     |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)     | AB basınçlı ekipman direktifine göre                                                       |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)   | Basınçlı cihazlar için Birleşik Krallık Yönetmelikleri                                     |
| İşletim ortamı                        | ISO 8573-1:2010 [7:3:4] uyarınca basınçlı hava                                             |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün değil                                                                 |
| Korozyon direnci sınıfı KBK           | 2 - orta derece korozyona maruziyet                                                        |
| LABS uygunluğu                        | VDMA24364-B1/B2-L                                                                          |
| Depolama sıcaklığı                    | 5 °C...60 °C                                                                               |
| Ortam sıcaklığı                       | 5 °C...60 °C                                                                               |
| Su tahliyesi maks. sıkma torku        | 27 Nm                                                                                      |
| Ürün ağırlığı                         | 7300 g                                                                                     |
| Montaj türü                           | kanal somunları ile                                                                        |
| Pnömatik bağlantı 1                   | QS-10                                                                                      |

| Özellik              | Değer                           |
|----------------------|---------------------------------|
| Pnömatik bağlantı 2  | KD4                             |
| Pnömatik bağlantı 3  | Susturucu                       |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu                     |
| Hava tankı malzemesi | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik |