


**Hassas filtre**  
**MS9-LFM-3/4-AUV-HF-DA**  
Ürün numarası: 552974

**FESTO**



**Veri sayfası**

| Özellik                                         | Değer                                                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Seri                                            | MS                                                    |
| Boyut                                           | 9                                                     |
| Tasarım                                         | Elyaf filtre                                          |
| Filtre hassasiyeti                              | 0.01 µm                                               |
| Su tahliye                                      | tam otomatik<br>elle basmalı                          |
| Çalışma basıncı                                 | 0.2 MPa...1.2 MPa<br>2 bar...12 bar                   |
| İşletim ortamı                                  | ISO 8573-1:2010 [6:::4] uyarınca basınçlı hava        |
| Çıkışta hava saflığı sınıfı                     | ISO 8573-1: 2010 [3:::2] uyarınca basınçlı hava       |
| Hava saflığı sınıfı için maks. normal akış hızı | 7800 l/dak                                            |
| Hava saflığı sınıfı için min. normal akış hızı  | 390 l/dak                                             |
| Filtre verimliliği                              | 99.9999 %                                             |
| Maks. yoğuşma miktarı                           | 225 ml                                                |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                     | 2 - orta derece korozyona maruziyet                   |
| LABS uygunluğu                                  | VDMA24364-B1/B2-L                                     |
| Akışkan sıcaklığı                               | 5 °C...60 °C                                          |
| Ortam sıcaklığı                                 | 5 °C...60 °C                                          |
| Depolama sıcaklığı                              | -10 °C...60 °C                                        |
| İnce parçacık ayırma derecesi                   | 99.995 %                                              |
| MPPS                                            | 0.1 µm                                                |
| MPPS ayırma derecesi                            | 99.968 %                                              |
| Artık yağ içeriği                               | 0.01 mg/m³                                            |
| Yağ aerosol ayırma derecesi                     | 99 %                                                  |
| Fark basınç göstergesi                          | Optik gösterge                                        |
| Montaj türü                                     | Hat kurulumu<br>aksesuarlarla<br>isteğe bağlı olarak: |
| Montaj konumu                                   | dikey +/- 5 °                                         |
| Pnömatik bağlantı 1                             | G3/4                                                  |

| Özellik                           | Değer                  |
|-----------------------------------|------------------------|
| Pnömatik bağlantı 2               | G3/4                   |
| Gövde malzemesi                   | Alüminyum pres döküm   |
| Kapak malzemesi                   | PA                     |
| Filtre malzemesi                  | Borosilikat elyaf      |
| Kabuk malzemesi                   | Dövme alüminyum alaşım |
| Kontrol camı malzemesi            | PA                     |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR                    |
| Ürün ağırlığı                     | 2500 g                 |