

Hassas filtre
MS9-LFM-3/4-BUM-HF-DA
Ürün numarası: 552976

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Seri	MS
Boyut	9
Tasarım	Elyaf filtre
Filtre hassasiyeti	1 µm
Su tahliye	elle dönen
Çalışma basıncı	0 MPa...2 MPa 0 bar...20 bar 0 psi...290 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [6:::4] uyarınca basınçlı hava
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [5:::3] uyarınca basınçlı hava
Hava saflığı sınıfı için maks. normal akış hızı	10000 l/dak
Hava saflığı sınıfı için min. normal akış hızı	500 l/dak
Filtre verimliliği	99.99 %
Maks. yoğunlaşma miktarı	225 ml
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
İnce parçacık ayırma derecesi	99 %
Artık yağ içeriği	0.5 mg/m ³
Yağ aerosol ayırma derecesi	90 %
Fark basınç göstergesi	Optik gösterge
Ex ortam sıcaklığı	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Montaj türü	Hat kurulumu aksesuarlarla isteğe bağlı olarak:
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Pnömatik bağlantı 1	G3/4
Pnömatik bağlantı 2	G3/4
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm
Kapak malzemesi	PA

Özellik	Değer
Filtre malzemesi	Borosilikat elyaf
Kabuk malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Kontrol camı malzemesi	PA
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Ürün ağırlığı	2500 g