


Hassas filtre
MS9-LFM-N1-BUV-HF
Ürün numarası: 553060

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Seri	MS
Boyut	9
Tasarım	Elyaf filtre
Filtre hassasiyeti	1 µm
Su tahliye	tam otomatik elle basmalı
Çalışma basıncı	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar 29 psi...174 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [6::4] uyarınca basınçlı hava
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [5::3] uyarınca basınçlı hava
Hava saflığı sınıfı için maks. normal akış hızı	10000 l/dak
Hava saflığı sınıfı için min. normal akış hızı	500 l/dak
Filtre verimliliği	99.99 %
Maks. yoğuşma miktarı	225 ml
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
İnce parçacık ayırma derecesi	99 %
Artık yağ içeriği	0.5 mg/m ³
Yağ aerosol ayırma derecesi	90 %
Ex ortam sıcaklığı	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Montaj türü	Hat kurulumu aksesuarlarla isteğe bağlı olarak:
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Pnömatik bağlantı 1	1 NPT
Pnömatik bağlantı 2	1 NPT
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm
Kapak malzemesi	PA

Özellik	Değer
Filtre malzemesi	Borosilikat elyaf
Kabuk malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Kontrol camı malzemesi	PA
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Ürün ağırlığı	2500 g