


Hassas filtre
MS9-LFM-N3/4-AUV-DA
Ürün numarası: 553096

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Seri	MS
Boyut	9
Tasarım	Elyaf filtre
Filtre hassasiyeti	0.01 µm
Su tahliye	tam otomatik elle basmalı
Çalışma basıncı	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [6:::4] uyarınca basınçlı hava
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1: 2010 [3:::2] uyarınca basınçlı hava
Hava saflığı sınıfı için maks. normal akış hızı	6500 l/dak
Hava saflığı sınıfı için min. normal akış hızı	325 l/dak
Filtre verimliliği	99.9999 %
Maks. yoğuşma miktarı	225 ml
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	5 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	5 °C...60 °C
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
İnce parçacık ayırma derecesi	99.995 %
MPPS	0.08 µm
MPPS ayırma derecesi	99.981 %
Artık yağ içeriği	0.01 mg/m³
Yağ aerosol ayırma derecesi	99 %
Fark basınç göstergesi	Optik gösterge
Montaj türü	Hat kurulumu aksesuarlarla isteğe bağlı olarak:
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Pnömatik bağlantı 1	3/4 NPT

Özellik	Değer
Pnömatik bağlantı 2	3/4 NPT
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm
Kapak malzemesi	PA
Filtre malzemesi	Borosilikat elyaf
Kabuk malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Kontrol camı malzemesi	PA
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Ürün ağırlığı	2000 g