


# Baęlantı Rayı|terminal řerit MHJ9-P16

Ürün numarası: 553125

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Deęer
Izgara ölçüsü	10 mm
Maks. valf yeri sayısı	16 Müşteri gereksinimlerine göre uygulamalar mümkündür
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ürün aęırlığı	428 g
Montaj türü	montaj köşebentli ile
Pnömatik baęlantı 1	G1/2
Pnömatik baęlantı 2	M7
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Baęlantı rayı malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, eloksallı