


Vakum filtresi VAF-DB-3/8

Ürün numarası: 553140

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	dikey
Filtre hassasiyeti	80 µm
Çalışma basıncı	-0.95 bar...0 bar
Çalışma basıncına ilişkin not	Sadece açık vakum sistemlerinde kullanım
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7::-] uyarınca basınçlı hava
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Maks. sıkma torku	15.3 Nm
Ürün ağırlığı	156 g
Montaj türü	Hat kurulumu duvar/yüzey tutucu ile
Pnömatik bağlantı	G3/8
Vakum portu	G3/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Filtre malzemesi	PE
Gövde malzemesi	PP takviyeli
Kabuk malzemesi	PA
Üfleme fonksiyonu uygunluğu	7 bar