

Körük Bağlantı Takımı DADB-S1-16-S101-150

Ürün numarası: 553403

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	22 mm
Boyut	16
Kaldırma aralığı	101 mm...150 mm
Piston mili uzatması	48 mm
Tasarım	yuvarlak Körük kiti kanallı egzoz havası ile
Montaj konumu	herhangi bir
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Kütle oranı olarak %5'ten fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz. Çeliklerdeki nikel, akımsız nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, teller, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil değildir
Ortam dayanımı	Tozlar Talaş Yağlar Gresler Benzin
Ortam sıcaklığı	-10 °C...80 °C
Ürün ağırlığı	13 g
Montaj türü	dişli pim ile dişi diş ile
Pnömatik bağlantı	M5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Adaptasyon parçaları malzemesi	PA takviyeli
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Körük malzemesi	NBR
Dişli pimlerin malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik