

# Körük Bağlantı Takımı DADB-S1-20-S10-50

Ürün numarası: 553407

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	29 mm
Boyut	20
Kaldırma aralığı	10 mm...50 mm
Piston mili uzatması	22 mm
Tasarım	yuvarlak Körük kiti kanallı egzoz havası ile
Montaj konumu	herhangi bir
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Kütle oranı olarak %5'ten fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz. Çeliklerdeki nikel, akımsız nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, teller, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil değildir
Ortam dayanımı	Tozlar Talaş Yağlar Gresler Benzin
Ortam sıcaklığı	-10 °C...80 °C
Ürün ağırlığı	20 g
Montaj türü	dişli pim ile dişi diş ile
Pnömatik bağlantı	M5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Adaptasyon parçaları malzemesi	PA takviyeli
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Körük malzemesi	NBR
Dişli pimlerin malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik