

# Körük bağlantı takımı DADB-S1-50-S476-500

Ürün numarası: 553499

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                        | Değer                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dış çap                                        | 57 mm                                                                                                                                                                                                                    |
| Boyut                                          | 50                                                                                                                                                                                                                       |
| Kaldırma aralığı                               | 476 mm...500 mm                                                                                                                                                                                                          |
| Piston mili uzatması                           | 135 mm                                                                                                                                                                                                                   |
| Tasarım                                        | yuvarlak<br>Körük kiti<br>kanallı egzoz havası ile                                                                                                                                                                       |
| Montaj konumu                                  | herhangi bir                                                                                                                                                                                                             |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                    | 3 - yoğun korozyona maruziyet                                                                                                                                                                                            |
| LABS uygunluğu                                 | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                                           |
| Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk | Kütle oranı olarak %5'ten fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz. Çeliklerdeki nikel, akımsız nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, teller, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil değildir |
| Ortam dayanımı                                 | Tozlar<br>Talaş<br>Yağlar<br>Gresler<br>Benzin                                                                                                                                                                           |
| Koruma türü                                    | IP54                                                                                                                                                                                                                     |
| Ortam sıcaklığı                                | -10 °C...80 °C                                                                                                                                                                                                           |
| Ürün ağırlığı                                  | 189 g                                                                                                                                                                                                                    |
| Montaj türü                                    | dışlı pim ile<br>dış dış ile                                                                                                                                                                                             |
| Pnömatik bağlantı                              | G1/4                                                                                                                                                                                                                     |
| Malzeme hakkında not                           | RoHS uyumlu                                                                                                                                                                                                              |
| Adaptasyon parçaları malzemesi                 | PA takviyeli                                                                                                                                                                                                             |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi              | NBR                                                                                                                                                                                                                      |
| Körük malzemesi                                | NBR                                                                                                                                                                                                                      |
| Dışlı pimlerin malzemesi                       | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik                                                                                                                                                                                          |