

Hortum PUN

Ürün numarası: 553573

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	3 mm...16 mm
İç çap	2 mm...11 mm
Hortum özellikleri	Enerji zincirleri için uygun
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.95 bar...30 bar
Ruhsat	TÜV
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	B 013277 0506 00
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Temiz oda sınıfı	Statik monte eleman, ISO 14644-1 uyarınca anlamlı bir değerlendirme mümkün değil
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-35 °C...60 °C
Renk	mavi kahverengi sarı yeşil boyasız kırmızı siyah gümüş yarı saydam mavi yarı saydam sarı yarı saydam yeşil yarı saydam kırmızı yarı saydam siyah beyaz
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Hortum malzemesi	TPE-U(PU)