

Analog Modülü CPX-4AE-TC

Ürün numarası: 553594

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Ölçüler G x U x Y	(zincirleme bloku ve bağlantı teknolojisi dahil) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Ürün ağırlığı	46 g
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet (monte edilmiş durumda)
Maks. kablo uzunluğu	50 m korumalı
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Gövde malzemesi	PA takviyeli PC
LED göstergeler	1 toplu diagnostik 4 kanallı diagnostik
Diyagnoz	Kanal başına tel kopması Kanal başına sınır değer ihlali Parametrelendirme hatası
Parametrelendirme	Kanal başına sınır değer denetimi Soğuk konum telafisi Ölçü birimi Ölçülen değer yumuşatma Kanal başına sensör tipi Kanal başına tel kopması denetimi
Dahili çevrim süresi	250 ms
Çalışma gerilimi aralığı DC	18 V...30 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Nominal çalışma geriliminde öz akım tüketimi	30 mA
Giriş sayısı	4
Maks. hat direnci	10 ohm/iletken
Veri formatı	15 bit + işaret Derecenin onda biri cinsinden ikili gösterim
Tekrarlama hassasiyeti	25 °C'de % 0,05
25°C'de temel hata sınırı	±0,4 %
Ortam sıcaklığı aralığı bazında kullanım hatası limiti	±0,6 %

Özellik	Değer
Sensör tipi	B Tipi E tipi Tip J K tipi N tipi Tip R Tip S Tip T
Kanal - kanal elektriksel izolasyonu	hayır
Kanal elektriksel izolasyonu - Dahili bus	evet
Koruma (kısa devre)	kanal başına dahili elektronik sigorta