

Hortum PAN

Ürün numarası: 553610

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	4 mm...16 mm
İç çap	2.5 mm...12 mm
Karşılık geldiği norm	DIN 73378-PA12-PHL
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.95 bar...35 bar
Ruhsat	TÜV
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	B 013277 0527 00
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Mineral yağ
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Temiz oda uygunluğu, aşağıdakilere göre ölçülür ISO 14644-14	Statik monte eleman, ISO 14644-1 uyarınca anlamlı bir değerlendirme mümkün değil
Ortam sıcaklığı	-60 °C...100 °C
Renk	mavi kahverengi sarı yeşil boyasız kırmızı siyah gümüş beyaz
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Hortum malzemesi	PA12-P TPE-A