


Elektrik arabirimi CECX-C-ET

Ürün numarası: 553856

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
Müsaade edilebilirlik	c UL us - Listed (OL)
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut RoHS'a uygun
Sistem bus'ındaki güç tüketimi	0,5 W
Çevre sıcaklığı	5 ... 55 °C
Depolama sıcaklığı	-40 ... 70 °C
Relatif hava nemi	10 - 95 %
Koruma sınıfı	III
Ürün ağırlığı	23 g
Titreşim dayanım testi	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Darbe dayanım testi	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (yarım sinüs)
Durum göstergeleri	LED sarı = iletim/alım LED yeşil = link
Ethernet, konnektör fişi	8-pinli
Ethernet, veri iletim hızı	10/100 Mbit/s
Ethernet, desteklenen protokoller	TCP/IP, EasyIP, Modbus TCP