

Hortum PAN-12X1,75-GE

Ürün numarası: 553934

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---------------------------------|---|
| Dış çap | 12 mm |
| akışla ilgili bükülme yarıçapı | 64 mm |
| İç çap | 8.4 mm |
| Min. bükme yarıçapı | 29 mm |
| Hortum özellikleri | Enerji zincirleri için uygun |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı | -0.095 MPa...1.7 MPa -0.95 bar...17 bar -13.775 psi...246.5 psi |
| Ruhsat | TÜV |
| Sertifikayı düzenleyen kuruluş | B 013277 0506 00 |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Ortam sıcaklığı | -30 °C...80 °C |
| Uzunluğa göre ürün ağırlığı | 0.06 kg/m |
| Pnömatik bağlantı | dış çapı Ø 12 mm olan soket bağlantısı için |
| Renk | sarı |
| Shore sertliği | D 55 +/- 3 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Hortum malzemesi | TPE-A |