


Valf terminali VTUB-12

Ürün numarası: 553983

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Elektrik kontrolü	Fieldbus Multi pin
Elektrikli G/Ç sistemi	nein
Ada tipi	23
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Akışkan sıcaklığı	-5 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-5 °C...60 °C
Koruma türü	IP65
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
Doğrudan ve dolaylı temasa karşı koruma	PELV
Çalışma basıncı	0.28 MPa...0.8 MPa 2.8 bar...8 bar
Çalışma basıncına ilişkin not	0 - 8 bar harici pilot havası ile
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
KC işareti	KC-EMC
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR TPE-U(PU)
Valf terminal yapısı	Sabit geçmeli kilit
Maks. valf yeri sayısı	35
Maks. basınç bölgesi sayısı	18
Çalıştırma türü	elektrikli
Valf fonksiyonu	3/2 kapalı tek bobinli 3/2 açık tek bobinli 5/2 çift bobinli 5/2 tek bobinli
Valf boyutu	12 mm 24 mm
Maks. standart anma debisi	12 mm'de 400 l/dak
Yapı genişliği	12 mm 24 mm

Özellik	Değer
Nominal genişlik	3 mm
Hava tahliye fonksiyonu	kısıtlamaz
Pnömatik çalışma bağlantısı	QS-4 QS-6 QS-5/32 QS-1/4
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
İzin verilen gerilim dalgalanmaları	+/- 10%