



Dağıtıcı bloğu
MS6N-FRM-FRZ
Ürün numarası: 554102

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Dağıtım Modülü
Çalışma basıncı	0 bar...20 bar
Ana akış yönünde standart anma debisi 1-> 2	14600 l/dak
Standart anma debisi çıkış aşağı doğru	10400 l/dak 9850 l/dak
Ruhsat	c UL us - Tanınan (OL)
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	163 g
Pnömatik bağlantı 3	NPT1/2-14
Pnömatik bağlantı 4	NPT1/2-14
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm