

Soket
CAMF-B-M25-G4
Ürün numarası: 555676

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
İlave fonksiyonlar	Kayba karşı sabitleme
Montaj konumu	herhangi bir
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	160 V
Akım taşıma kapasitesi	1 A
Koruma türü	IP65 IEC 60529'a göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok