



# Regülatör plakası VABF-S1-2-R7C2-C-6

Ürün numarası: 555769

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                               | Değer                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Yapı genişliği                        | 54 mm                                                      |
| Standarda dayalı                      | ISO 5599-1                                                 |
| Montaj konumu                         | herhangi bir                                               |
| Pnömatik dikey sıralama               | Ters çevrilebilir 4 için basınç regülatörü                 |
| Regülatör işlevi                      | Sabit çıkış basıncı<br>ikincil hava tahliyesi ile          |
| Manometre ekleme                      | mümkün                                                     |
| Basınç kontrol aralığı                | 0.05 MPa...0.6 MPa<br>0.5 bar...6 bar<br>7.25 psi...87 psi |
| Giriş basıncı 1                       | 0.5 bar...10 bar<br>0.05 MPa...1 MPa<br>7.25 psi...145 psi |
| İşletim ortamı                        | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava             |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)             |
| Korozyon direnci sınıfı KBK           | 0 - korozyona maruziyet yok                                |
| LABS uygunluğu                        | VDMA24364-B1/B2-L                                          |
| Koruma türü                           | IP65<br>NEMA 4                                             |
| Ortam sıcaklığı                       | -5 °C...50 °C                                              |
| Ürün ağırlığı                         | 1230 g                                                     |
| Dikey sıralama montaj türü            | manifold alt tabanına<br>tekli bağlantı plakasına          |
| Manometre bağlantısı                  | tutma klipsi ile                                           |
| Malzeme hakkında not                  | RoHS uyumlu                                                |
| Kontrol paneli malzemesi              | PA                                                         |
| Regülatör gövdesi malzemesi           | Alüminyum pres döküm                                       |