



Regülatör plakası VABF-S2-2-R1C2-C-10

Ürün numarası: 555772

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Yapı genişliği	54 mm
Standarta dayalı	ISO 5599-2
Montaj konumu	herhangi bir
Pnömatik dikey sıralama	2 için basınç regülatörü
Regülatör işlevi	Sabit çıkış basıncı ikincil hava tahliyesi ile
Manometre ekleme	mümkün
Basınç kontrol aralığı	0.05 MPa...1 MPa 0.5 bar...10 bar 7.25 psi...145 psi
Giriş basıncı 1	0.5 bar...10 bar 0.05 MPa...1 MPa 7.25 psi...145 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Koruma türü	IP65 NEMA 4
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	1190 g
Dikey sıralama montaj türü	manifold alt tabanına tekli bağlantı plakasına
Manometre bağlantısı	tutma klipsi ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kontrol paneli malzemesi	PA
Regülatör gövdesi malzemesi	Alüminyum pres döküm