


Manifold alt tabanı VABV-S6-1Q-N12

Ürün numarası: 556988

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Yapı genişliği	43 mm
Osilasyon direnci	FN 942017-4 ve EN 60068-2-6 uyarınca şiddet seviyesi 2 ile nakliye uygulama testi
Şok direnci	FN 942017-5 ve EN 60068-2-27'ye göre şiddet seviyesi 2 ile şok testi
Zorunlu dinamizasyon hakkında not	Anahtarlama frekansı en az 1/ay
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB düşük gerilim yönergesine göre
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ürün ağırlığı	570 g
Pnömatik bağlantı 1	1/2 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Plaka malzemesi	Alüminyum pres döküm