

Bağlantı Rayı|terminal şerit VABM-C8-12E-G14-18-M1

Ürün numarası: 557667

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Izgara ölçüsü	12 mm
Maks. valf yeri sayısı	18
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Valf montajı için maksimum sıkma torku	0.6 Nm
Duvara montaj maks. sıkma torku	5 Nm
Ürün ağırlığı	1195 g
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 3	G1/4
Pnömatik bağlantı 5	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı rayı malzemesi	Dövme alüminyum alaşım