


## Eksenel kit EAMM-A-L38-70A

Ürün numarası: 557979

FESTO



### Veri sayfası

| Özellik              | Değer                 |
|----------------------|-----------------------|
| Nominal uzunluk      | 29.45 mm              |
| Montaj konumu        | herhangi bir          |
| Maks. devir          | 8000 1/dak            |
| LABS uygunluğu       | VDMA24364-B2-L        |
| Depolama sıcaklığı   | -25 °C...60 °C        |
| Bağıl nem            | %0 - 95               |
| Koruma türü          | IP40                  |
| Ortam sıcaklığı      | -10 °C...60 °C        |
| Kütle atalet momenti | 3.2 kgmm <sup>2</sup> |
| Aktarılabılır tork   | 4.4 Nm                |
| Ürün ağırlığı        | 290 g                 |
| Aktüatör arayüz kodu | L38                   |
| Arayüz kodu motor ln | 70A                   |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu           |