

**Kaplin**  
**EAMD-19-15-9-8X10**  
Ürün numarası: 557999

**FESTO**



**Veri sayfası**

Özellik	Değer
Tutucu çapı 1	9 mm
Tutucu çapı 2	8 mm
Boyut	19
Nominal uzunluk	15 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	10000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Ortam sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	0.445 kgmm <sup>2</sup>
Aktarılabılır tork	2 Nm
Ürün ağırlığı	13.5 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu