

Merkezeleme halkası EAML-38-4-38

Ürün numarası: 558030

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tutucu çapı 1	38 mm
Tutucu çapı 2	38 mm
Montaj konumu	herhangi bir
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	4 g
Aktüatör arayüz kodu	K38
Kaplin yuvası arayüz kodu	38A 38D
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu