

Tahrik mili
EAMB-24-6-15X21-16X20
Ürün numarası: 558036

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tutucu çapı 1	15 mm
Tutucu çapı 2	16 mm
Boyut	80
Nominal uzunluk	21 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	8000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Ortam sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	3.1 kgmm ²
Aktarılabılır tork	29 Nm
Ürün ağırlığı	68 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu