

Tahrik mili
EAMB-34-6-25X26-23X27
Ürün numarası: 558037

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tutucu çapı 1	25 mm
Tutucu çapı 2	23 mm
Boyut	120
Nominal uzunluk	26 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	5500 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Ortam sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	18.2 kgmm ²
Aktarılabılır tork	100 Nm
Ürün ağırlığı	201 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu