

Hortum
PLN-4X0,75-SI
Ürün numarası: 558211

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	4 mm
akışla ilgili bükülme yarıçapı	25 mm
İç çap	2.9 mm
Min. bükme yarıçapı	12 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Çalışma basıncına ilişkin not	Su: 0 - 50 °C'de maks. 0,6 MPa
Ruhsat	TÜV
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	B 013277 0506 00
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Su (sıvı, buzsuz)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Temiz oda sınıfı	Statik monte eleman, ISO 14644-1 uyarınca anlamlı bir değerlendirme mümkün değil
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-30 °C...80 °C
Uzunluğa göre ürün ağırlığı	0.0056 kg/m
Pnömatik bağlantı	dış çapı Ø 4 mm olan soket bağlantısı için rakor somunlu iç çapı Ø 3 mm olan geçmeli nipel için iç çapı Ø 3 mm olan geçmeli nipel için
Renk	gümüş
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Hortum malzemesi	PE