

# Çabuk Bağlantı Rakoru NPQM-D-G38-Q12-P10

Ürün numarası: 558670

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                 | Değer                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Boyut                                   | Standart                                                            |
| Nominal genişlik                        | 10 mm                                                               |
| Vida dişli muyluda conta türü           | Sızdırmazlık halkası                                                |
| Tasarım                                 | düz şekil<br>İtme-çekme prensibi                                    |
| Hazne boyutu                            | 10                                                                  |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...1.6 MPa<br>-0.95 bar...16 bar<br>-13.775 psi...232 psi |
| İşletim ortamı                          | ISO 8573-1:2010 [7:--] uyarınca basınçlı hava                       |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not   | Yağlı işletim mümkün                                                |
| Korozyon direnci sınıfı KBK             | 1 - korozyona düşük maruziyet                                       |
| LABS uygunluğu                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Ortam sıcaklığı                         | -20 °C...70 °C                                                      |
| Nominal sıkma torku                     | 9 Nm                                                                |
| Nominal sıkma torkuna tolerans          | ±% 20                                                               |
| Ürün ağırlığı                           | 28.9 g                                                              |
| Montaj türü                             | Dış altıgen SW19<br>Alyan anahtarı SW10                             |
| Pnömatik bağlantı 1                     | Erkek diş G3/8                                                      |
| Pnömatik bağlantı 2                     | dış çapı Ø 12 mm olan hortum için                                   |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS uyumlu                                                         |
| Gövde malzemesi                         | Pirinç, nikel kaplı                                                 |
| Hortum contası malzemesi                | NBR                                                                 |