

Perde geiř rakoru
NPQM-H-Q6-E-P10
Ürün numarası: 558807

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	5 mm
Tasarım	Bölme İtme-çekme prensibi
Hazne boyutu	10
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
İřletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İřletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı iřletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluęu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklıęı	-20 °C...70 °C
Ürün ağırlıęı	33 g
Pnömatik baęlantı 1	dıř apı Ø 6 mm olan hortum için
Pnömatik baęlantı 2	dıř apı Ø 6 mm olan hortum için
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Pirin, nikel kaplı
Somun malzemesi	Nikel kaplı pirin
Hortum contası malzemesi	NBR