

L-Çabuk Bağlantı Rakoru NPQM-LK-M5-Q3-P10

Ürün numarası: 558816

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Boyut | Standart |
| Nominal genişlik | 2.5 mm |
| Vida dişli muyluda conta türü | Sızdırmazlık halkası |
| Tasarım | L şekli İtme-çekme prensibi |
| Hazne boyutu | 10 |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...1.6 bar -13.775 psi...232 psi |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:::] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ortam sıcaklığı | -20 °C...70 °C |
| Nominal sıkma torku | 1 Nm |
| Nominal sıkma torkuna tolerans | ±% 20 |
| Ürün ağırlığı | 8.1 g |
| Montaj türü | Alyan anahtarı SW2 |
| Pnömatik bağlantı 1 | Erkek dış M5 |
| Pnömatik bağlantı 2 | dış çapı Ø 3 mm olan hortum için |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplı |
| İçi boş cıvata malzemesi | Pirinç, nikel kaplı |
| Hortum contası malzemesi | NBR |