

Çoklu dağıtıcı NPQM-LFK-G14-Q8-P10

Ürün numarası: 558841

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	6.5 mm
Vida dişli muyluda conta türü	Sızdırmazlık halkası
Tasarım	L tipi, 2'li, F çıkış İtme-çekme prensibi
Hazne boyutu	10
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Nominal sıkma torku	7.5 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 20
Ürün ağırlığı	69.5 g
Montaj türü	Alyan anahtarı SW5
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış G1/4
Pnömatik bağlantı 2	dış çapı Ø 8 mm olan hortum için
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Pirinç, nikel kaplı
İçi boş cıvata malzemesi	Pirinç, nikel kaplı
Hortum contası malzemesi	NBR