

# Kılavuz ekseni EGC-70- -FA

Ürün numarası: 558864

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Çalışma stroku	50 mm...5000 mm
Boyut	70
Montaj konumu	herhangi bir
Kılavuz	Bilyalı rulman yatağı
Tasarım	Kılavuz
Maks. ivmelenme	50 m/sn <sup>2</sup>
Maks. hız	5 m/sn
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
2. derece alan momentleri Ix	395000 mm <sup>4</sup>
2. derece alan momentleri Iy	577000 mm <sup>4</sup>
Maks. kuvvet Fy	1850 N
Maks. kuvvet Fz	1850 N
Maks. yüksüz yer değiştirme direnci	15 N
Maks. moment Mx	16 Nm
Maks. moment My	51 Nm...132 Nm
Maks. moment Mz	51 Nm...132 Nm
Tüm eksenlerdeki maks. kuvvet Fy	1850 N
Tüm eksenlerdeki maks. kuvvet Fz	1850 N
Tüm eksenlerdeki maks. moment Mx	16 Nm
Tüm eksenlerdeki maks. moment My	51 Nm...132 Nm
Tüm eksenlerdeki maks. moment Mz	51 Nm...132 Nm
Torsiyon atalet momenti It	240000 mm <sup>4</sup>
Profil malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapak profili malzemesi	ABS
Kapak malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı
Kızak kılavuzu malzemesi	Çelik

<b>Özellik</b>	<b>Değer</b>
Kılavuz rayı malzemesi	Çelik
Kızak malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı