

Kılavuz eksen EGC-80- -FA

Ürün numarası: 558865

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Çalışma stroku	50 mm...8500 mm
Boyut	80
Montaj konumu	herhangi bir
Kılavuz	Bilyalı rulman yatağı
Tasarım	Kılavuz
Maks. ivmelenme	50 m/sn ²
Maks. hız	5 m/sn
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
2. derece alan momentleri I _x	844000 mm ⁴
2. derece alan momentleri I _y	1160000 mm ⁴
Maks. kuvvet F _y	3050 N
Maks. kuvvet F _z	3050 N
Maks. yüksüz yer değiştirme direnci	15 N
Maks. moment M _x	36 Nm
Maks. moment M _y	97 Nm...228 Nm
Maks. moment M _z	97 Nm...228 Nm
Tüm eksenlerdeki maks. kuvvet F _y	3050 N
Tüm eksenlerdeki maks. kuvvet F _z	3050 N
Tüm eksenlerdeki maks. moment M _x	36 Nm
Tüm eksenlerdeki maks. moment M _y	97 Nm...228 Nm
Tüm eksenlerdeki maks. moment M _z	97 Nm...228 Nm
Torsiyon atalet momenti I _t	551000 mm ⁴
Sabitleme ünitesi pnömatik bağlantı	M5
Profil malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapak profili malzemesi	ABS
Kapak malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı

Özellik	Değer
Kızak kılavuzu malzemesi	Çelik
Kılavuz rayı malzemesi	Çelik
Kızak malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı