


Kılavuz ekseni EGC-185- -FA

Ürün numarası: 558868

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Çalışma stroku	50 mm...8500 mm
Boyut	185
Montaj konumu	herhangi bir
Kılavuz	Bilyalı rulman yatağı
Tasarım	Kılavuz
Maks. ivmelenme	50 m/sn ²
Maks. hız	5 m/sn
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
2. derece alan momentleri Ix	23400000 mm ⁴
2. derece alan momentleri Iy	27400000 mm ⁴
Maks. kuvvet Fy	15200 N
Maks. kuvvet Fz	15200 N
Maks. yüksüz yer değiştirme direnci	15 N
Maks. moment Mx	529 Nm
Maks. moment My	1157 Nm...1820 Nm
Maks. moment Mz	1157 Nm...1820 Nm
Tüm eksenlerdeki maks. kuvvet Fy	15200 N
Tüm eksenlerdeki maks. kuvvet Fz	15200 N
Tüm eksenlerdeki maks. moment Mx	529 Nm
Tüm eksenlerdeki maks. moment My	1157 Nm...1820 Nm
Tüm eksenlerdeki maks. moment Mz	1157 Nm...1820 Nm
Torsiyon atalet momenti It	14100000 mm ⁴
Sabitlenme ünitesi pnömatik bağlantı	M5
Profil malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapak profili malzemesi	ABS
Kapak malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı

Özellik	Değer
Kızak kılavuzu malzemesi	Çelik
Kılavuz rayı malzemesi	Çelik
Kızak malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı