


Eksenel kit EAMM-A-A19-42A

Ürün numarası: 558895

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	19
Montaj konumu	istenildiđi gibi
Max. Devir	8.000 1/min
Depolama sıcaklıđı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklıđı	0 ... 50 °C
Kütle atalet momenti	1,06 kgmm ²
Aktarılabilinir dönüş momenti	2,2 Nm
Ürün ağırlıđı	270 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun