

Kaplin
EAMC-20-30-5-6
Ürün numarası: 558902

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tutucu çapı 1	5 mm
Tutucu çapı 2	6 mm
Boyut	20
Nominal uzunluk	30 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	9000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Ortam sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	1.06 kgmm ²
Aktarılabılır tork	2.2 Nm
Ürün ağırlığı	20 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu