

Analog Modülü CPX-4AE-P-B2

Ürün numarası: 560361

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Ölçüler G x U x Y	(zincirleme bloku dahil) 50mm x 107mm x 55mm
Ürün ağırlığı	115 g
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Akışkan sıcaklığı	0 °C...50 °C
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Koruma türü	IP65 IP67
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet (monte edilmiş durumda)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PA takviyeli PC
Pnömatik bağlantı	QS-4
LED göstergeler	1 toplu diagnostik
Diyagnoz	Kanal başına sınır değer ihlali Parametrelendirme hatası Kanal başına sensör limiti
Parametrelendirme	Kanal başına diagnostik gecikmesi Modül başına histerezis Ölçü birimi Kanal başına ölçülen değer yumuşatma Kanal başına sınır değer denetimi diagnostiği Kanal başına sensörü limiti diagnostiği Bağıl/fark basınç ölçümü
Dahili çevrim süresi	5 ms
Çalışma gerilimi aralığı DC	18 V...30 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Nominal çalışma geriliminde öz akım tüketimi	Tipik olarak 50 mA
Giriş sayısı	4
Ölçme büyüklüğü	4x bağıl basınç/ 2x fark basınç

Özellik	Değer
Görüntülenebilir birim(ler)	kPa mbar psi
Veri formatı	15 bit + işaret mbar, kPa, psi cinsinden ikili gösterim
Basınç ölçüm aralığı bitiş değeri	1 bar
Basınç ölçüm aralığı başlangıç değeri	-1 bar