

Baęlantı kablosu VMPAL-KMSK-V-SD25-IP67-5

Ürün numarası: 560411

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Deęer |
|--------------------------------------|--|
| Ürün aęırlığı | 1120 g |
| Elektrik baęlantısı | Soketli kablo |
| Kablo uzunluęu | 5 m |
| Kablo özellięi | Enerji zincirleri için uygun |
| Min. kablo bükölme yarıęapı | 63 mm |
| Kablo ęapı | 12.5 mm |
| Kablo yapısı | 25 x 0,34 mm ² |
| Koruma türü | IP67 IEC 60529'a göre |
| Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı | -5 °C...80 °C |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | AB RoHS direktifine göre |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre |
| LABS uygunluęu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| Kablo kılıfı malzemesi | TPE-U(PU) |