

# Bağlantı kablosu VMPAL-KM-V-SD44-IP67-10

Ürün numarası: 560424

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                              | Değer                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Ürün ağırlığı                        | 1572 g                                     |
| Elektrik bağlantısı                  | Soketli kablo                              |
| Kablo uzunluğu                       | 10 m                                       |
| Kablo özelliği                       | Standart                                   |
| Min. kablo bükülme yarıçapı          | 115 mm                                     |
| Kablo çapı                           | 9.6 mm                                     |
| Kablo yapısı                         | 36 x 0,25 mm <sup>2</sup>                  |
| Koruma türü                          | IP67<br>IEC 60529'a göre                   |
| Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı | -5 °C...80 °C                              |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)    | AB RoHS direktifine göre                   |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)  | Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre |
| LABS uygunluğu                       | VDMA24364-B1/B2-L                          |
| Malzeme hakkında not                 | RoHS uyumlu                                |
| Korozyon direnci sınıfı KBK          | 2 - orta derece korozyona maruziyet        |
| Kablo kılıfı malzemesi               | PVC                                        |