


Baęlantı kablosu
VMPAL-KM-S-SD44-IP67-10
Ürün numarası: 560427

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Ürün aęırlığı	1577 g
Elektrik baęlantısı	Soketli kablo
Kablo uzunluęu	10 m
Kablo özellięi	Standart
Min. kablo bükölme yarıçapı	115 mm
Kablo çapı	9.6 mm
Kablo yapısı	36 x 0,25 mm ²
Koruma türü	IP67 IEC 60529'a göre
Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı	-5 °C...80 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
LABS uygunluęu	VDMA24364-B1/B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
Kablo kılıfı malzemesi	PVC