

Kapak VMPAL-KM-SD25-IP67-0

Ürün numarası: 560428

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Ürün ağırlığı	100 g
Elektrik bağlantısı	kullanıma hazır
İzin verilen kablo çapı	5 mm...13 mm
Bağlantı kesiti	0.2 mm ² ...0.5 mm ²
Koruma türü	IP67 IEC 60529'a göre
Ortam sıcaklığı	-5 °C...80 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet