

Eksenel kit EAMM-A-K38-57A

Ürün numarası: 560681

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Aktarılabılır tork	3.6 Nm
Ürün ağırlığı	130 g
Aktüatör arayüz kodu	K38
Arayüz kodu motor ln	57A
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu