


# Solenoid valf

## VOVG-L10-M32U-AH-M5-1H2

Ürün numarası: 560699

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	3/2 açık tek bobinli
Çalıştırma türü	elektrikli
Yapı genişliği	10 mm
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	200 l/dak
Pnömatik çalışma bağlantısı	M5
Çalışma gerilimi	24V DC
Çalışma basıncı	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
Tasarım	Piston sürgüsü
Geri alma türü	pnömatik yay
Koruma türü	IP40
Nominal genişlik	2.1 mm
Hava tahliye fonksiyonu	kısılabilir
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj konumu	herhangi bir
Manuel kumanda	basmalı
Kontrol türü	pilot kumandalı
Akış yönü	tersine çevrilemez
Örtüşme	pozitif kapsama
Kapama anahtarlama süresi	10 ms
Açma anahtarlama süresi	12 ms
Bobin karakteristik değerleri	24 V DC: 1,0 W
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Akışkan sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Kontrol ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Elektrik bağlantısı	2 kutuplu Soket

<b>Özellik</b>	<b>Değer</b>
Pnömatik bağlantı 1	M5
Pnömatik bağlantı 2	M5
Pnömatik bağlantı 3	M5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	FPM HNBR NBR
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım